

Catálogo

Super-Concentrado



fricorfami.com



Super-Concentrado

¿cuáles son los motivos que deberías tener en cuenta para utilizar este tipo de productos?

La principal ventaja para el uso en la limpieza diaria con los **super-concentrados**, radica en la facilidad de uso de nuestro envase dosificador. Aplicando una ligera presión al mismo, se llena el dosificador; posteriormente la dosis se vierte a un envase de 1 Litro, rellenando posteriormente con agua hasta completar un litro, obteniendo así un producto de excelente calidad y de fácil elaboración.

Otra ventaja es la eliminación de grandes a la vez que complicados almacenajes de productos.

La simple tarea de utilizar nuestros concentrados, supone para usted un mínimo de tiempo, gracias al nuevo envase consiguiendo un máximo de ventajas en todos los aspectos y obteniendo un producto de confianza, estable, con un acabado de alta calidad y de resultados siempre satisfactorios en todos los campos. Las avanzadas tecnologías, estudios e investigaciones, nos avalan en la seguridad y comodidad que supone la utilización de super-concentrados, en empresas de limpieza, industrias, comercios, Hostelería etc.

¿Ahorro realmente en costes?

Producto rentable por la posibilidad de ajustar la concentración de base al producto final deseado, teniendo en cuenta las dosis recomendadas por nuestros laboratorios.

- ✓ Mayor ahorro
- ✓ Mínimo espacio
- ✓ Cómoda dosificación
- ✓ Fácil transporte





FAMI DESENGRASANTE


Gran poder desengrasante

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**





FAMI BAÑO


Limpia, desincrusta y abrillanta

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**



FAMI CRISTALES


Limpiador Cristales

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**





FAMI MULTIUSOS


Antiestático repelente de polvo y suciedad

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**





FAMI ANTICAL


Limpiador antical

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**





FAMI ACENOX


Limpiador superficies acero inoxidable

Super-Concentrado

✓ Mayor ahorro ✓ Mínimo espacio ✓ Cómoda dosificación ✓ Fácil transporte



1 Quitar el tapón del extremo dosificador



2 Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 cc)



3 Verter esta medida en el envase de 1 Litro y completar con agua.

En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones.



**PRÁCTICO
ENVASE
DOSIFICADOR**



fricorfami.com

FRICORFAMI, S.L.
C/ Tomas Edison, 25.
Polig. Ind. Miguel Bustos.
29170 Colmenar. Málaga
www.fricorfami.com